

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE



DM-S-95203



DM-S-95205



DM-S-95206



DM-S-95210



DM-S-95220



DM-S-95221

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Objem komory (l)	Napájení V/Hz	El. výkon (W)	Produktivita (kg/cyklus)	Čas zchlazení	Standardní provedení a možnosti
DM-S-95203	760x800x850	3x1/1 GN h=40 mm nebo tácky 400 x 600 x 20 mm	230/50	615	8	od +90°C do +3°C do 90 min.	-
DM-S-95205	1325x700x850 1325x800x850	5x1/1GN h=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1100	15		Standardně: - prac. deska AS Typy desky: BS
DM-S-95206	760x800x1610	6x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1100	25		Možnosti: P,D
DM-S-95210	760x800x1860	10x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1400	36		Možnosti: P,D
DM-S-95220	800x930x2250	20x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		2800	72		Standardní provedení - P
DM-S-95221	800x930x2410	20x1/1 GN=40 mm		2800	72		Standardní provedení - D*

AS - prac. deska nerez s lemem

BS - prac. deska nerez bez lemu

P - příčné uložení gastronádob GN1/1 s pevným stojanem

D - příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM, vozíkem DM-S-3454 a pojízdným stojanem DM-S-3455 vybaveným pojezdy pod pojízdný stojan

D*- příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM a vozíkem se stojanem DM-S-3456

Možnosti provedení:

- UV lampa (kromě modelů 3x a 5x GN)

ŘÍDÍCÍ PANEL



PROGRAMY PRÁCE

Cy1 - slabé zchlazení bez udržování

Cy2 - slabé zchlazení s udržováním

Cy3 - silné zchlazení bez udržování

Cy4 - silné zchlazení s udržováním

Hld - udržování

DEF - odtávání chlazení